

Garant**XOMU146715ZZER, HB4030, Modello: ST1400**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213040 ST1400
GTIN	4062406267124
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo sistema di inserti formato da inserti **bilaterali** a 3 taglienti (2×3 taglienti). Materiali da taglio **innovativi e performanti** per un'**economicità** particolarmente elevata.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$.

Descrizione tecnica

Modello	ST1400
Avanzamento f_z per dente	1,3 mm
Raggio di curvatura	1,5 mm
Codice ISO Inserto	XOMU146715ZZER
Tipo	HB4030
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio consigliata $a_{p \max}$	1,3 mm
Profondità di taglio massima $a_{p \max}$	3 mm

Raggio programmato con $a_{p\max}$	3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Rivestimento	TiCn-Al2O3
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	240 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	220 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		