

Garant**Morsa autocentrante pneumatica, Modello: 160/4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360180 160/4
GTIN	4062406198749
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

- **Corsa regolabile + 5 mm per lato.**
- **Forza di serraggio a regolazione continua fino a 22,5 kN. Somma aritmetica = 45 kN.**
- **Anche con una perdita di aria compressa, la morsa autocentrante è in grado di garantire il posizionamento sicuro del pezzo specialmente nei cambio pallet grazie al leggero precarico (circa 60 kg) di cui è dotata.**

Con piastra di supporto, per garantire una maggiore coppia statica nonché la massima stabilità.

Uso:

Per il serraggio autocentrante di componenti. Ideale per il **funzionamento automatizzato** attraverso le unità di serraggio a 4 canali, ma anche tramite gli attacchi laterali.

Accessori speciali:

Programma di ganasce n. art. 360183 – 360187.

Descrizione tecnica

Forza di serraggio fino a max.	22,5 kN
B	160 mm
Peso	22,2 kg
L	160 mm

Altezza H	99,2 mm
Corsa di serraggio	8,5 mm
Potenza pneumatica massima	9 bar
Larghezza ganasce A	104 mm
Per codice a colori	PCV 160
Micrometro a croce	200 mm
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili

Accessori

Coppia di ganasce di presa Modello 1	360183 1
Coppia di ganasce di presa Modello 1	360184 1
Ganascia riportata tenera 1/2 Modello 148S	360186 148S
Coppia di ganasce riportate tenere Modello 148	360187 148
Coppia di ganasce riportate tenere Modello 168	360187 168
Ganascia riportata tenera 1/2 Modello 148A	360186 148A
Adattatore per ganasce Per modello 160	360182 160
Coppia di ganasce base Modello 148	360185 148