

Garant**XOMU146715ZZER, HB4130, Modello: INOX**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213044 INOX
GTIN	4062406267148
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo sistema di inserti formato da inserti **bilaterali** a 3 taglienti (2x3 taglienti). Materiali da taglio **innovativi e performanti** per un'**economicità** particolarmente elevata.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	1,2 mm
Modello	INOX
Raggio di curvatura	1,5 mm
Codice ISO Inserto	XOMU146715ZZER
Tipo	HB4130
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio consigliata $a_{p,max}$	1 mm

Profondità di taglio massima $a_{p\ max}$	3 mm
Raggio programmato con $a_{p\ max}$	3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Rivestimento	AlTiCrN
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idonea	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	170 m/min	M
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	adatto		
Aria	adatto		