

Garant**Coppia di ganasce di presa, H = 15, Modello: 2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	360184 2
GTIN	4062406199821
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Temprate, per il serraggio di pezzi grezzi. Ganasce di presa utilizzabili come ganasce reversibili. Stadio di serraggio con altezza di 4 mm.

Queste ganasce coprono quattro campi di serraggio.

Per:

Morsa autocentrante n. art. 360180 e n. art. 360181, rispettivamente di Dim. 160.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Descrizione tecnica

Per codice a colori	PCV 160
Campo di serraggio S3	50 - 60 mm
Campo di serraggio S2	110 - 120 mm
Campo di serraggio S4	80 - 90 mm
Campo di serraggio S1	20 - 30 mm
Larghezza ganasce A	120 mm
Attributo del nome del prodotto	H = 15
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

