


Garant**XOMU146715ZZER, HB415, Modello: UNI**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	213050 UNI
GTIN	4062406267162
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Innovativo sistema di inserti formato da inserti **bilaterali** a 3 taglienti (2×3 taglienti). Materiali da taglio **innovativi e performanti** per un'**economicità** particolarmente elevata.

Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$.

Raggio programmato con $a_{p\max}$: 3 mm

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Raggio di curvatura	1,5 mm
Codice ISO Inserto	XOMU146715ZZER
Tipo	HB415
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio consigliata $a_{p\max}$	1,3 mm
Profondità di taglio massima $a_{p\max}$	3 mm

Raggio programmato con $a_{p\max}$	3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Rivestimento	AlTiN
Tipo di prodotto	Inseri per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	280 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	260 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	M
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		