



Contropunta rotante 60° / 30°, Cono Morse: 5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320673 5
GTIN	4062406200107
Classe articolo	32L

Descrizione

Esecuzione:

- **Corpo e cuspide temprati.**
- **Cuspide indurita, possibilità di riaffilatura multipla.**
- **Cuscinetto volvente con elevata precisione di rotazione concentrica.**
- **Senza manutenzione.**
- **Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all'interno.**
- **Con cuspide prolungata, angolo di affilatura 60° / 30°.**

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l'obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all'oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.

La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l'inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Per tutti i tipi di torni, per la sgrossatura e la tornitura di precisione.

La cuspidi prolungata consente di avere un maggiore spazio per l'utensile sul lato piano del pezzo. Particolarmente adatta per la tornitura a copiare.

Ø Alloggiamento D: 88 mm

Lunghezza utile B: 143 mm

Ø Punta massimo 60° A: 40 mm

Ø Punta massimo 30° A: 18 mm

Errore massimo di rotazione concentrica: 0,006 mm

Lunghezza punta C: 65 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza utile B	143 mm
Ø Punta massimo 60° A	40 mm
Lunghezza punta C	65 mm
Ø Punta massimo 30° A	18 mm
Cono Morse	CM5
Ø Alloggiamento D	88 mm
Errore massimo di rotazione concentrica	0,006 mm
Numero massimo giri	3000 min ⁻¹
Per peso del pezzo	1500 kg
Tipo di prodotto	Cuspide