



Contropunta rotante leggera, Cono Morse: 5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	320652 5
GTIN	4062406200305
Classe articolo	32L

Descrizione

Esecuzione:

- **Angolo di affilatura 60°.**
- **Esecuzione leggera con struttura slim.**
- **Cuscinetto volvente con elevata precisione di rotazione concentrica.**
- **Senza manutenzione.**
- **Una guarnizione speciale impedisce allo sporco e al liquido lubrorefrigerante di penetrare all'interno.**

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l'obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all'oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.

La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l'inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Principalmente per la lavorazione di minuterie e microcomponenti su torni di piccole e grandi dimensioni.

Ø Alloggiamento D: 69 mm

Lunghezza utile B: 103 mm

Ø Punta massimo 60° A: 32 mm

Errore massimo di rotazione concentrica: 0,006 mm

Lunghezza punta C: 40 mm

Numero massimo giri: 3800 min⁻¹

Descrizione tecnica

Lunghezza utile B	103 mm
Numero massimo giri	3800 min ⁻¹
Cono Morse	CM5
Ø Alloggiamento D	69 mm
Lunghezza punta C	40 mm
Per peso del pezzo	800 kg
Errore massimo di rotazione concentrica	0,006 mm
Ø Punta massimo 60° A	32 mm
Tipo di prodotto	Cuspide