



Aspiratore solidi / liquidi AERO, Denominazione originale prodotto: 21-21INOX



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078540 21-21INOX
GTIN	5711145158864
Classe articolo	07C

Descrizione

Esecuzione:

Aspiratori solidi / liquidi robusti e potenti con sistema flessibile di raccordo a tubo (MultiFit) per tipi di pulizia professionali. **Rendimento > 99,9%**. Aspiratutto compatto con **sistema di depurazione del filtro** Push & Clean.

- **Con presa di corrente e dispositivo automatico per il collegamento di un'apparecchiatura elettrica (massimo 2000 W).**
- **Contenitore in acciaio inox con manico e supporto tubo flessibile.**

Fornitura:

Incluso tubo flessibile di aspirazione, supporto tubo flessibile, tubo manuale piegato, filtro a umido ed elemento filtrante lavabile (PET).

Nota:

Altri aspiratori di sicurezza per ogni classe di pericolo (polveri nocive per la salute o esplosive) disponibili su richiesta (classe L, M, H).

Descrizione tecnica

Volume del serbatoio	20 l
----------------------	------

Denominazione originale prodotto	AERO 21-21 PC INOX
Dispositivo automatico	sì
Depurazione automatica del filtro	Sistema di depurazione del filtro Push & Clean
Larghezza	400 mm
Lunghezza	390 mm
Peso	8,5 kg
Numero di turbine	1
Altezza	525 mm
Lunghezza tubo flessibile aspirazione	2,5 m
Rumorosità	64 dB(A)
Lunghezza cavo	5 m
Potenza assorbita	1250 W
Rendimento	99,9 %
Portata d'aria	60 l/s
Depressione	210 mbar
Ø Tubo flessibile	32 mm
Particolarità	Contenitore in acciaio legato, compatto
Sistema filtrante	Elemento filtrante PET
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Aspiratori solidi / liquidi

Accessori

Bocchetta pavimenti, larghezza 400 mm Denominazione originale prodotto 3666

078555 3666

Prolunga in acciaio legato Denominazione originale prodotto 8074

078556 8074