

Garant**Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Titan HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 1mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	202287 1
GTIN	4062406270919
Classe articolo	11Z

Descrizione**Esecuzione:**

Tagliente extra corto garantisce la massima stabilità. **Lunghezza codolo a norma DIN.** Grazie a queste caratteristiche, viene garantita una durata dell'utensile sensibilmente maggiore.

Risparmiate i costi di riaffilatura: conviene utilizzare le micro-frese in HMI fino al limite di usura, piuttosto che riaffilarle.

Esecuzione economica e molto stabile per **la lavorazione del titanio ad alte prestazioni.**

Descrizione tecnica

Angolo dell'elica	40 grado
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Avanzamento f_z per contornatura in titanio $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Lunghezza taglienti L_c	2 mm
Ø Tagliente D_c	1 mm
Numero denti Z	2
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Tolleranza Ø nominale	e8
Lunghezza complessiva L	44 mm
Ø Codolo D_s	4 mm
Arrotondamento degli angoli r_v	0,02 mm

Serie	Master Titan
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio $1 \times D$
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	rosa fucsia
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Ti > 850 N/mm ²	adatto	60 m/min	S
a umido max.	adatto		