

**Piano magnetico con rastremazione radiale dei poli, Ø Mandrino: 500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	380810 500
GTIN	2050002040304
Classe articolo	33S

Descrizione**Esecuzione:**

- **Sistema di magneti al neodimio ad alta tenuta.**
- **Scanalature concentriche per l'allineamento dei pezzi.**
- **Centro magnetico non attivo, quindi foro passante possibile.**

Attivazione e disattivazione mediante leva a mano.

Uso:

- **Per rettifica e tornitura.**
- **Grazie alla rastremazione radiale dei poli particolarmente indicato per il serraggio di anelli.**
- **Per pezzi tondi e di forma circolare.**

Descrizione tecnica

Forza di tenuta nominale	150 N/cm ²
Ø Centraggio	200 mm
Ø Alesaggio massimo	58 mm
Ø Filettatura	8xM8

Ø Interasse dei fori di fissaggio	360 / 440 mm
Ø Mandrino	500 mm
Profondità di centraggio	8 mm
Ø Nucleo non magnetico	60 mm
Peso	144 kg
Altezza	92 mm
Tolleranza altezze	+0,5 / -2 mm
Tipo di prodotto	Mandrino magnetico