

**Strumento idraulico-pneumatico per rivetti ciechi, Modello: RAC181****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	770513 RAC181
GTIN	8033371209507
Classe articolo	72E

Descrizione**Esecuzione:**

Pressione di esercizio 6–7 bar. Contenitore di raccolta estraibile per chiodi. Apparecchio potente e affidabile per rivetti ciechi. Lavorazione rapida e sicura dei rivetti ciechi grazie al potente sistema a ganasce (nessuno scivolamento sopra il chiodo). Aspirazione a regolazione variabile per lo smaltimento del chiodo usurato nel contenitore di raccolta.

Fornitura:

Incluse bocche (per acciaio, acciaio legato, alluminio, rame): 2,4; 2,4 - 3,4 e 4,8 mm.

Bocca (adatta per alluminio): 6 - 6,4 mm.

1 bottiglia di olio idraulico 50 ml.

Corsa dello strumento: 21 mm

Forza di inserimento a 6 bar: 10500 N

Consumo di aria per rivetto: 5,4 l

Raccordo tubo: 8 mm

Ø massimo mandrino: 3,2 mm

Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a: 4,8 mm

Descrizione tecnica

Consumo di aria per rivetto	5,4 l
-----------------------------	-------

Corsa dello strumento	21 mm
Per rivetti ciechi in alluminio fino a	6,4 mm
Ø massimo mandrino	3,2 mm
Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a	4,8 mm
Forza di inserimento a 6 bar	10500 N
Peso	1,6 kg
Raccordo tubo	8 mm
Pressione d'esercizio	6 - 7 bar
Tipo di prodotto	Strumento per rivetti ciechi