

Strumento idraulico-pneumatico per rivetti ciechi, Modello: RAC211**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	770513 RAC211
GTIN	8033371217304
Classe articolo	72E

Descrizione**Esecuzione:**

Pressione di esercizio 6–7 bar. Contenitore di raccolta estraibile per chiodi. Apparecchio potente e affidabile per rivetti ciechi. Lavorazione rapida e sicura dei rivetti ciechi grazie al potente sistema a ganasce (nessuno scivolamento sopra il chiodo). Aspirazione a regolazione variabile per lo smaltimento del chiodo usurato nel contenitore di raccolta.

Fornitura:

Incluse bocche (per acciaio, acciaio legato, alluminio, rame): 2,4; 2,4-3,4 e 4 mm. Bocca (adatta per alluminio): 4,8 mm. 1 bottiglia di olio idraulico 50 ml.

Descrizione tecnica

Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a	4 mm
Per rivetti ciechi in alluminio fino a	4,8 mm
Peso	1,4 kg
Consumo di aria per rivetto	3,4 l
Corsa dello strumento	16 mm
Ø Massimo mandrino	2,5 mm

Raccordo tubo	8 mm
Forza di inserimento a 6 bar	6600 N
Pressione di esercizio	6 - 7 bar
Tipo di prodotto	Strumento per rivetti ciechi