


Garant**ZCMX 050202, Tipo: HBZ310**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268419 HBZ310
GTIN	4062406272883
Classe articolo	21K

Descrizione tecnica

Rivestimento	PVD
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	N
Velocità di taglio v_c applicazione principale	200 - 600 m/min
Tipo	HBZ310
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,2 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Codice ISO Inserto	ZCMX 050202
Avanzamento f con tornitura	0,05 - 0,4 mm
Avanzamento f con foratura	0,03 - 0,3 mm

Adatto per Ø utensile D _c	10 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura