

Garant**Utensile per foratura e tornitura "4 in 1" 2,25xD, destra, Ø DC: 12mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268408 12
GTIN	4062406272951
Classe articolo	21X

Descrizione

Esecuzione:

Codolo cilindrico **con battuta**.

Uso:

1. Tornitura in piano di superfici frontali.
2. Foratura (allargatura e foratura integrale) – fondo del foro piano.
3. Tornitura longitudinale interna.
4. Tornitura longitudinale esterna.

Nota:

- Scegliere raggi di testa e dimensioni del supporto più grandi possibili.
- Tolleranza del foro +0,15 mm (nei processi di foratura con utensile motorizzato).
- In caso di foratura superiore al Ø nominale, rimarranno tracce di materiale residuo.
- Durante le operazioni di foratura lavorare sempre usando il passaggio interno del lubrorefrigerante (minimo 5 bar).

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Lunghezza utile L ₁	27 mm
Lunghezza codolo L _s	45 mm
Ø d ₂	20 mm
Ø Nominale D	12 mm
Ø Codolo D _s	16 mm

Inserto adatto	ZCMX 06..
Sporgenza totale L _A	35 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 41	269028 41
------------------------------------	-----------