

Garant**Utensile per foratura e tornitura "4 in 1" 1,5xD, sinistra, Ø DC: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268405 12
GTIN	4062406272913
Classe articolo	21K

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo cilindrico.

Uso:

1. Tornitura in piano di superfici frontali.
2. Foratura (allargatura e foratura integrale) – fondo del foro piano.
3. Tornitura longitudinale interna.
4. Tornitura longitudinale esterna.

Nota:

- Scegliere raggi di testa e dimensioni del supporto più grandi possibili.
- Tolleranza del foro +0,15 mm (nei processi di foratura con utensile motorizzato).
- In caso di foratura superiore al Ø nominale, rimarranno tracce di materiale residuo.
- Durante le operazioni di foratura lavorare sempre usando il passaggio interno del lubrificante (minimo 5 bar).

Descrizione tecnica

Ø Nominale D	12 mm
Set di viti per inserti	269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Lunghezza utile L ₁	18 mm
Ø Codolo D _s	16 mm
Inserto adatto	ZCMX 06..
Lunghezza complessiva L	100 mm
Serie	"4 in 1"

Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 41	269028 41
------------------------------------	-----------