



Sega a nastro compatta a batteria, Modello: M18FBS85



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078205 M18FBS85
GTIN	4058546293963
Classe articolo	03L

Descrizione

Esecuzione:

Sega a nastro a batteria FUEL™ compatta e potente con motore POWERSTATE™ senza spazzole per un uso mobile e ancora più maneggevole.

- **Sostituzione del nastro semplice e senza utensili.**
- **Velocità del nastro regolabile in continuo mediante apposito interruttore.**
- **Robusta costruzione e gancio in metallo.**
- **Illuminazione a LED dell'area di taglio.**

Fornitura:

Inclusi caricabatterie; 2x batterie M18 B2, nastro per sega bimetallico 14 TPI e valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie di ricambio e accessori adatti vedi n. art. 073816 e 073809. Nastri sega adatti su richiesta.

Descrizione tecnica

Larghezza nastro sega	13 mm
Lunghezza nastro sega	898 mm
Denominazione originale prodotto	M18FBS85-202C
Peso	6 kg

Tipo di batteria	Ioni di litio
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Profondità di taglio massima 90°	85 mm
Velocità nastro	0 - 165 m/min
Numero di batterie contenute	2
Capacità batteria	2 Ah
Tensione batteria	18 V
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 18 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee modello HB 18 V
Tipo di prodotto	Sega

Accessori

Sistema agli ioni di litio M18B5 Tipo batteria MB18	073816 MB18
Caricabatterie Modello M1218FC	073840 M1218FC
Caricabatterie Modello M1218C	073840 M1218C