

Garant**Paio di guanti MASTER CUT D, Misure guanti da lavoro: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094446 10
GTIN	4062406273439
Classe articolo	01H

Descrizione**Esecuzione:**

Aderente ed estremamente comodo grazie alla tecnologia di lavorazione a 18 maglie. Comodo rivestimento in microschiuma di nitrile per un'ottima sensibilità tattile e un'elevata destrezza. Particolarmente adatto per la manipolazione di precisione di componenti affilati di piccole dimensioni. Ideale anche per lavori leggermente oleosi.

GARANT MASTER CUT D. Livello di protezione antitaglio D, **senza fibre di vetro e acciaio.** Con piega del pollice rinforzata per garantire una maggiore durata.

I guanti possono essere lavati fino a 4 volte a una temperatura compresa tra 40 e 60 °C.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Descrizione tecnica

Serie	MASTER CUT
Caratteristiche guanti	Piega del pollice rinforzata

Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4442D
Materiale supporto	Filo speciale
Rivestimento	Schiuma di nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Precisione
Colore	grigio / nero
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	D
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio