

Garant**ZCMX 060202, Tipo: HBZ310**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268421 HBZ310
GTIN	4062406273729
Classe articolo	21E

Descrizione

Per:

Utensile portapunte n. art. 268463 – 268468, Dim. 8.

Adatto per \varnothing utensile D_c : 12 mm

Tipo: HBZ310

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm

Avanzamento tornitura: 0,05 - 0,4 mm

Avanzamento foratura: 0,03 - 0,3 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 200 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,2 mm
Tipo	HBZ310
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	PVD
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	200 - 600 m/min
Impiego principale	N
Codice ISO Inserto	ZCMX 060202
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento tornitura	0,05 - 0,4 mm
Avanzamento foratura	0,03 - 0,3 mm
Adatto per \varnothing utensile D_c	12 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura