

**uvex****Paio di guanti uvex phynomic airLite B ESD, Misure guanti da lavoro: 9**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	094467 9
GTIN	4048612064023
Classe articolo	04W

## Descrizione

### Esecuzione:

**Serie uvex phynomic airLite.** Guanto antitaglio particolarmente leggero, **ergonomico** ed estremamente confortevole. Ideale per le attività che richiedono un'elevata **sensibilità tattile**. Possibilità di utilizzo sia in aree ESD che in ambienti a rischio di esplosione. Dermatologicamente testato (proDERM®) e privo di acceleratori. Elevata traspirabilità grazie al **rivestimento polimerico a base d'acqua airLite**.

### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

### Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.  
I guanti che proteggono dalle scariche elettrostatiche non proteggono le mani dalla tensione elettrica. Non sono adatti per lavori su cavi sotto tensione né per la protezione dalle scosse elettriche, ma solo per la protezione dei prodotti.

## Descrizione tecnica

Tipo di guanto	Guanti antitaglio
----------------	-------------------

Misure guanti da lavoro	9
Categoria di protezione	Categoria II
Caratteristiche guanti	Adatto per touchscreen
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Materiale supporto	Dyneema® Diamond, poliammide, elastan, carbonio
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	blu / antracite
Peso	56 g
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	C
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio