


**Garant****ZCMX 080302, Tipo: HBZ310**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268424 HBZ310
GTIN	4062406273880
Classe articolo	21E

## Descrizione

ZCMX 080302 HBZ310 Tipo: HBZ310  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Avanzamento tornitura: 0,05 - 0,4 mm  
Avanzamento foratura: 0,03 - 0,3 mm  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 200 - 600 m/min

## Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	200 - 600 m/min
Codice ISO Inserto	ZCMX 080302
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	N
Rivestimento	PVD
Condizione di taglio	continuo
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Tipo	HBZ310
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento foratura	0,03 - 0,3 mm
Avanzamento tornitura	0,05 - 0,4 mm
Adatto per $\varnothing$ utensile $D_c$	16 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura