


Garant**ZCMX 080304, Tipo: HBZ310**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268425 HBZ310
GTIN	4062406273927
Classe articolo	21E

Descrizione

ZCMX 080304 HBZ310 Tipo: HBZ310
Profondità di taglio a_p : 0,2 - 4 mm
Avanzamento tornitura: 0,05 - 0,4 mm
Avanzamento foratura: 0,03 - 0,3 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 200 - 600 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Tipo	HBZ310
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	ZCMX 080304
Velocità di taglio v_c applicazione principale	200 - 600 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm

Materiale da taglio	HM
Impiego principale	N
Rivestimento	PVD
Avanzamento tornitura	0,05 - 0,4 mm
Avanzamento foratura	0,03 - 0,3 mm
Adatto per \varnothing utensile D_c	16 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura