

**Garant****ZCMX 080308, Tipo: HBZ140**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268427 HBZ140
GTIN	4062406273989
Classe articolo	21E

## Descrizione

### Esecuzione:

Substrato universale a grana media con rivestimento PVD. Prima scelta per le applicazioni di tornitura e foratura.

Adatto per  $\varnothing$  utensile  $D_c$ : 16 mm

Tipo: HBZ140

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Avanzamento tornitura: 0,1 - 0,3 mm

Avanzamento foratura: 0,03 - 0,12 mm

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 190 m/min

## Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_p$	0,4 - 2 mm
Tipo	HBZ140
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	ZCMX 080308

Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 190 m/min
Rivestimento	PVD
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento tornitura	0,1 - 0,3 mm
Avanzamento foratura	0,03 - 0,12 mm
Adatto per $\varnothing$ utensile $D_c$	16 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura