



Tronchese a tagliente laterale per elettronica Super Knips[®], esecuzione dissipativa con reggifilo, KW, Lunghezza complessiva: 125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	726656 125
GTIN	4003773025153
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Testa sottile con taglienti rettificati di precisione, senza sfaccettatura. Manici con rivestimenti in multicomponente, con molla di apertura. **Indicato per ESD.**

Materiale:

In acciaio inossidabile (INOX).

Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo di acciaio semiduro	0,2 - 1 mm
Lunghezza complessiva	125 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a Ø	0,2 - 1,6 mm
Larghezza della testa	13,5 mm
Lunghezza tagliente	9 mm
Proprietà elettrostatiche	EGB/ESD
Sfaccettatura	senza testimone
Materiale	Acciaio legato, INOX
Norma	DIN ISO 9654
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente

Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 54 HRC)
Attributo del nome del prodotto	KW
Con molla	sì
Con reggifilo	sì
Tipo di prodotto	Pinza tagliente