



## Tronchese a tagliente laterale per elettronica Super Knips®, SFW, Lunghezza complessiva: 125Hmm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	726645 125H
GTIN	4003773065074
Classe articolo	73F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Testa sottile con taglienti rettificati di precisione, tagliente con sfaccettatura fine. Manici con rivestimenti in multicomponente, con molla di apertura.

#### Norma:

**DIN ISO 9654**

#### Materiale:

Acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita.

### Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo di rame fino a Ø	0,2 - 1,6 mm
Capacità di taglio filo di acciaio semiduro	0,2 - 1,2 mm
Lunghezza tagliente	9 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	0,2 - 0,6 mm
Larghezza della testa	13,5 mm
Lunghezza complessiva	125 mm
Sfaccettatura	testimone molto fine
Materiale	Acciaio speciale per utensili
Norma	DIN ISO 9654

Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)
Superficie	brunita
Attributo del nome del prodotto	SFW
Con molla	sì
Con reggifilo	no
Tipo di prodotto	Pinza tagliente