



Tronchese a tagliente laterale per elettronica Super Knips® con reggifilo, SFW, Lunghezza complessiva: 125Hmm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	726650 125H
GTIN	4003773065081
Classe articolo	73F

Descrizione

Esecuzione:

Testa sottile con taglienti rettificati di precisione, tagliente con sfaccettatura fine. Manici con rivestimenti in multicomponente, con molla di apertura.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, esecuzione brunita.

Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo di acciaio semiduro	0,2 - 1,2 mm
Capacità di taglio filo duro fino a Ø	0,2 - 0,6 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a Ø	0,2 - 1,6 mm
Larghezza della testa	13,5 mm
Lunghezza tagliente	9 mm
Lunghezza complessiva	125 mm
Sfaccettatura	Testimone molto fine
Materiale	Acciaio speciale per utensili
Norma	DIN ISO 9654

Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)
Superficie	brunita
Attributo del nome del prodotto	SFW
Con molla	sì
Con reggifilo	sì
Tipo di prodotto	Pinza tagliente