

Garant**ZCMX 10T302, Tipo: HBZ310****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	268429 HBZ310
GTIN	4062406273033
Classe articolo	21K

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HBZ310
Codice ISO Inserto	ZCMX 10T302
Velocità di taglio v_c applicazione principale	200 - 600 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Impiego principale	N
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	PVD
Avanzamento f con foratura	0,03 - 0,3 mm
Avanzamento f con tornitura	0,05 - 0,4 mm

Adatto per \varnothing utensile D _c	20 mm
Tipo di prodotto	Insero per tornitura