

Honeywell**Paio di guanti CoreShield™ 22-7518B, Misure guanti da lavoro: 8****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine

094520 8

GTIN

Classe articolo

09A

Descrizione**Esecuzione:**

Serie Honeywell CoreShield™. L'innovativa serie di guanti antitaglio leggeri garantisce un'ottima sensibilità tattile e una piacevole mobilità delle dita, senza contare le straordinarie caratteristiche di robustezza e lunga durata. Il **rivestimento in microschiuma elastico e traspirante** conferisce al guanto eccellenti proprietà antiscivolo sia su superfici oleose che asciutte.

CoreShield™ 22-7518B. Guanto antitaglio con livello di protezione antitaglio B e **tecnologia di lavorazione a 18 maglie** per effettuare lavori di precisione che comportano un pericolo di lesioni da taglio di media entità. Buona indossabilità grazie al materiale di supporto in **HPPE**.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

La **serie CoreShield™** è disponibile in diverse lavorazioni (da 10 a **18 maglie**) e rivestimenti (microschiuma di nitrile, Super Thin Nitril).

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto

CoreShield 22-7518B

Contenuto	10
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
Caratteristiche guanti	Ipoallergenico
Caratteristiche guanti	Piega del pollice rinforzata
Caratteristiche guanti	Privi di silicone
Caratteristiche guanti	Adatto per touchscreen
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X31B
Materiale supporto	HPPE
Rivestimento	Microschiuma di nitrile
Variante del rivestimento	Palmo
Campo di applicazione	Precisione
Colore	grigio / nero
Peso	35-55 g
Lunghezza	220 - 270 mm
Utilizzo	riutilizzabile
Categoria di protezione antitaglio	B
Tipo di prodotto	Guanti antitaglio