

**Garant****Portautensili Densimet® per frese modulari filettate, Ø d = 16 mm, Filettatura M × Lcompl.: M8X88**

## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 301374 M8X88  |
| GTIN            | 4062406274832 |
| Classe articolo | 31A           |

## Descrizione

**Esecuzione:**

- **Caratteristiche antivibranti.**
- **Tolleranza codolo h6.**

**Uso:**

In particolare per l'impiego in mandrini portautensili con attacco cilindrico.

## Descrizione tecnica

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Ø D <sub>2</sub>               | 14 mm                      |
| Lunghezza utile L <sub>1</sub> | 40 mm                      |
| Ø Foro D <sub>1</sub>          | 8,5 mm                     |
| Filettatura M                  | M8X88                      |
| Adattatore                     | Ø d = 16 mm                |
| Ø Codolo d                     | 16 mm                      |
| Passaggio interno per LR       | sì                         |
| Oscillazione                   | evaporato                  |
| Tipo di prodotto               | Attacco per frese modulari |