



## Apparecchio di calettamento a caldo ISG-3410, Modello: WK



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	354300 WK
GTIN	2050001920010
Classe articolo	35B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Calettamento completamente automatico. Sistema di raffreddamento ad acqua integrato. Funzione di aspirazione per un'asciugatura ottimale. Display grafico. Lunghezza utensile max. calettabile 400 mm.

#### Uso:

- Raffreddamento indipendente dal profilo in soli 20 secondi.
- Per il calettamento a caldo e per l'operazione inversa di codoli in HM e HSS.
- Range di calettamento  $\varnothing$  3 – 32 mm.

#### Fornitura:

4 anelli intercambiabili  $\varnothing$  3 – 32 mm. 1 coppia di guanti protettivi. 1 litro di refrigerante concentrato.

#### Nota:

Supporti base per utensili su richiesta.

### Descrizione tecnica

Larghezza	800 mm
Potenza allacciata	400V / 16A / 50Hz

Profondità	1720 mm
Altezza	560 mm
Potenza	11 kW
Aria compressa	4 bar
Capacità serbatoio	50 l
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Strumento per calettamento a caldo

---

## Accessori

Paio di guanti protettivi contro il caloreTempDex 710 Misure guanti da lavoro 11	094630 11
Paio di guanti protettivi contro il caloreTempDex 710 Misure guanti da lavoro 9	094630 9