

Garant**VBGW 110308 FN, MKD, Esecuzione del tagliente: NK****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	266012 NK
GTIN	4062406275822
Classe articolo	21L

Descrizione**Esecuzione:**

MCD - Diamante monocristallino, taglienti tagliati al laser. Profilo per metalli non ferrosi a truciolo corto.

Uso:

Per una lavorazione di massima precisione e massima finitura.

Raccomandazioni:

Per ottenere risultati ottimali utilizza GARANT Master eco-System. In alternativa, è possibile utilizzare qualsiasi portautensili e barra alesatrice ISO adatti.

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,005 - 0,08 mm/gir,
Esecuzione del tagliente	NK
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	MKD

Codice ISO Inserto	VBGW 110308 FN
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 1000 m/min
Profondità di taglio a_p	0,01 - 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	1
Condizione di taglio	continuo
Tipo	MKD
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Tolleranza	G
Attributo del nome del prodotto	MKD
Possibilità di riaffilatura	sì
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura