

HOLEX®**Punta ad alte prestazioni in HMI Whistle Notch DIN 6535 HE, TiN, Ø h7: 8,2 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	123308 8,2
GTIN	4045197451286
Classe articolo	12E

Descrizione**Esecuzione:**

Nocciolo robusto ed affilatura speciale, tagliente trasversale di **elevata precisione**.

I taglienti principali diritti, con spigoli leggermente arrotondati, e la particolare forma delle scanalature producono **trucioli corti**.

Raccomandazioni:**Profondità di foratura massima:**

lunghezza scanalatura per trucioli (vedi tabella) meno 1,5×Ø nominale.

Nota:

Per l'uso sicuro delle punte per fori profondi 12×D è necessario il precedente centraggio con il n. art. 121068– 121130 o un foro pilota 3×D con il n. art.122736.

Materiale da taglio: HMI

Profondità di foratura fino a: 12×D

Angolo di affilatura: 135 grado

Codolo: DIN 6535 HE con h6

Passaggio interno per LR: sì, con 25 bar

Necessaria una punta pilota: sì, punta pilota

Norma: Norma interna

Tolleranza Ø nominale: h7

Numero taglienti Z: 2

Tolleranza Ø nominale: h7

Lunghezza scanalatura per trucioli: 120 mm

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$: 162 mm

Ø Gambo: 10 mm

Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm²: 0,15 mm/gir,

Descrizione tecnica

Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm ²	0,15 mm/gir,
Lunghezza scanalatura per trucioli	120 mm
Numero taglienti Z	2
Tolleranza codolo	h6
Ø Nominale	8,2 mm
Tolleranza Ø nominale	h7
Ø Gambo	10 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	162 mm
Norma	Norma interna
Profondità di foratura massima consigliata	107,7 mm
Rivestimento	TiN
Materiale da taglio	HMI
Profondità di foratura fino a	12×D
Angolo di affilatura	135 grado
Codolo	DIN 6535 HE con h6
Passaggio interno per LR	sì, con 25 bar
Necessaria una punta pilota	sì, punta pilota
Colore collarino	verde