

Garant GRIDLINE

Armadio bordo macchina con sportello per la dotazione personalizzata con cassetti, 20×24G, Altezza mm: 1000**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	932012 1000
GTIN	4062406277048
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio bordo macchina per utensili 24×28G, con cassetti 20×24G. Vano con anta e doppio fondo regolabile con passo da 25 mm. Ante a chiusura separata mediante maniglia con serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Superficie utile dei cassetti in G	20×24
Altezza porta	600 mm
Cassetti profondità utile in G	24
Cassetti larghezza utile in G	20

Larghezza utile cassette	500 mm
Altezza	1000 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	700 mm
Profondità utile cassette	600 mm
Altezza utile	900 mm
Altezza utile per cassette	300 mm
Peso	89 kg
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	80 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x24G
Tipo di prodotto	Corpi delle cassettiere per utensili

Accessori

Maniglia per GridLine Modello HU12	914226 HU12
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21