

Garant GRIDLINE

**Armadio bordo macchina con sportello per la dotazione personalizzata con cassetti, 20×24G, Altezza mm: 800****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	932012 800
GTIN	4062406277024
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio bordo macchina per utensili 24×28G, con cassetti 20×24G. Vano con anta e doppio fondo regolabile con passo da 25 mm. Ante a chiusura separata mediante maniglia con serratura a cilindro.

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

**Descrizione tecnica**

Altezza porta	450 mm
Larghezza	600 mm
Cassetti larghezza utile in G	20
Superficie utile dei cassetti in G	20×24

Altezza	800 mm
Peso	59 kg
Cassetti profondità utile in G	24
Profondità	700 mm
Altezza utile	700 mm
Altezza utile per cassetti	250 mm
Larghezza utile cassetti	500 mm
Profondità utile cassetti	600 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	80 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x24G
Tipo di prodotto	Corpi delle cassettiere per utensili

## Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Maniglia per GridLine Modello HU12	914226 HU12