



## Giacca corta Abbigliamento stretch per l'industria, blu marino / blu pervinca, Taglia Unisex: M



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	091413 M
GTIN	7330509761151
Classe articolo	04T

### Descrizione

#### Esecuzione:

Nuova collezione industriale realizzata in **materiale stretch a 2 vie** per garantire una maggiore **libertà di movimento** e il massimo comfort. **Tessuto robusto e resistente** particolarmente adatto per le applicazioni industriali. Antigraffio grazie ai bottoni e alle chiusure lampo nascoste. Con robuste chiusure lampo di plastica. Adatta al lavaggio industriale secondo la norma **EN ISO 15797**. Stabilità cromatica e dimensionale.

**Giacca corta** con maniche preformate, vita regolabile ed estremità delle maniche con bottoni in metallo nascosti. Strisce riflettenti su maniche e dorso per offrire una migliore visibilità.

- **Tasca pettorale a soffietto e con patella.**
- **Tasca portapenne sulla manica.**
- **Tasca interna.**

#### Nota:

Disponibile su richiesta in altri colori. Per la tabella taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali, vedere la parte informativa alla fine del catalogo.

**Giacca corta** nella combinazione di colori **nero / grigio scuro** al n. art. 091414.

### Descrizione tecnica

Serie	Abbigliamento stretch per l'industria
Genere	Unisex
Taglia unisex	M
Composizione del tessuto	4% elastolefina
Composizione del tessuto	33% cotone
Composizione del tessuto	63% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto	260 g/m <sup>2</sup>
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio	Colorati 70 °C
Lavaggio	Adatto al lavaggio industriale
Colore	blu marino / blu pervinca
Tipo di prodotto	Giacca da lavoro