

**3M****Nastro biadesivo VHB™, per incollaggi resistenti e durevoli, nero, larghezza × lunghezza (mm×m): 12X33**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	083789 12X33
GTIN	4001895844904
Classe articolo	08M

## Descrizione

### Esecuzione:

**Nastro biadesivo** ad alte prestazioni in pura colla acrilica (VHB) per incollaggi resistenti a lungo. Presa forte e istantanea; elevata resistenza alle alte temperature, alle intemperie, ai raggi UV e ai solventi. Funzione ermetizzante straordinaria, antivibrazioni.

Il nastro **3M™ 5952** è adatto per l'utilizzo in ambienti interni ed esterni. Questo metodo di incollaggio semplice e veloce offre un'elevata resistenza e una lunga durabilità. Applicabile su una vasta gamma di superfici (come ad es. termovernicature), il nastro adesivo VHB si contraddistingue per una straordinaria efficienza e le ottime proprietà viscoelastiche.

### Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Altri nastri 3M™ VHB™ con diversi spessori e lunghezze disponibili su richiesta.

## Descrizione tecnica

Tipo di nastro adesivo	su due lati
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Massa adesiva	Acrilato
Spessore	1,1 mm
Colore	nero

Forza adesiva su acciaio	5,5 N/mm
Durata minima	12 mese
Denominazione originale prodotto	5952
Larghezza	12 mm
Materiale copertura	Pellicola in PE siliconata
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Elasticità	300 %
Lunghezza	33 m
Attributo del nome del prodotto	nero
USP1	VHB™
USP2	nero
Tipo di prodotto	Nastro adesivo