

**Bit per maschi a filettare, esecuzione vaporizzata, M: M6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	130990 M6
GTIN	4062406281250
Classe articolo	12H

**Descrizione****Esecuzione:**

Con codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

**Uso:**

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.

Utilizzo per tipo di foro: fino a 1,5xD in caso di foro di passaggio

Norma: ANSI B 1.20.1

Norma filettatura: DIN 13

Forma dell'imbocco: B

Direzione di taglio: destro

Tipo di utensile di filettatura: Maschio a mano

Passo della filettatura: 1 mm

Lunghezza complessiva L: 37 mm

Lunghezza taglienti L<sub>c</sub>: 16 mm

Ø pos. libera D<sub>1</sub>: 4,5 mm

Ø preforo: 5 mm

**Descrizione tecnica**

Norma filettatura	DIN 13
Passo della filettatura	1 mm
Ø Preforo	5 mm
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Forma dell'imbocco	B

Direzione di taglio	destro
Norma	ANSI B 1.20.1
Per filettatura	M6
Lunghezza complessiva L	37 mm
Lunghezza taglienti L <sub>c</sub>	16 mm
Ø Posizione libera D <sub>1</sub>	4,5 mm
Rivestimento	esecuzione vaporizzata
Tipo di filettatura	M
Materiale da taglio	HSS
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Angolo di filetto	60 grado
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Tipo di prodotto	Bit per maschi a filettare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		