



## Chiave dinamometrica QuickSelect con blocco regolazione e cricchetto a innesto, Coppia massima: 100Nm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	657095 100
GTIN	2050002047136
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Chiave dinamometrica stabile, compatta, ad asta unica, preimpostabile secondo scala e rilascio automatico. Questa precisione rimane invariata per migliaia di serraggi, dato che tutti i particolari soggetti a usura sono in materiale di grande qualità e che l'asta flessibile viene sollecitata solo per brevi momenti. Corpo e impugnatura: tubo a sezione quadra stabile. Scale regolabili. **Per serraggio antiorario grazie alle apposite teste intercambiabili per chiavi dinamometriche.** Con **cricchetto a innesto reversibile.**

**Unità di misura:** Nm, lbfft.

#### Vantaggi:

Possibilità di preimpostazione secondo diverse scale e bloccaggio del valore mediante rimozione della manopola di regolazione. In alternativa è possibile anche assicurare la chiave contro manipolazioni mediante la vite di sicurezza e gli adesivi forniti in dotazione.

#### Funzione:

Raggiunto il valore impostato, la chiave si disarmo "emettendo un segnale" sonoro e tattile ed è poi immediatamente pronta all'uso.

#### Uso:

Data la possibilità di modifica rapida della coppia, è l'ideale per riparazioni e lavori in piccole serie.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Dati d'impiego:

##### Legenda per disegno e formula:

$l_1$  = lunghezza della leva senza testa a innesto

$l_2$  = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

$l_3$  = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

$l_4$  = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

$T_1$  = coppia da impostare

$T_2$  = coppia prescritta

**Nota:**

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

## Descrizione tecnica

Divisione della scala, 1 tacca =	0,5 Nm
Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Display	analogico
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Coppia massima	100 Nm
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Precisione di misura della coppia	±3 %
Alloggiamento per testa a innesto	9×12 mm
Peso	1135 g
Campo di coppia	20 - 100 Nm
Campo di coppia	15 - 75 lbfft
Impostazione del valore di soglia	con scala graduata
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [I <sub>3</sub> ]	353,5 mm
Metodo di misura	Coppia
Tipo di collegamento	per teste a innesto (attacco rettangolare)
Lunghezza complessiva L	419,5 mm
Regolabilità del valore di soglia	regolabile
Feedback	"attivazione"
Lunghezza della leva senza testa a innesto [I <sub>1</sub> ]	336 mm
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [I <sub>2</sub> ]	17,5 mm
Risoluzione	Nm
Risoluzione	lbfft
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Norma	DIN EN ISO 6789

Taratura	O1
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Serie	MANOSKOP® 730Fix
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

## Servizi

Certificato DAkkSChiavi dinamometriche Coppia massima 1000 Nm	020020 1000
Rapporto di taraturaChiavi dinamometriche Coppia max. 400 Nm	020010 400

## Accessori

Cricchetto a innesto reversibilecon estrattore QuickRelease Modello-Quadro di manovra maschio 1-3/8 pollici	657590 1-3/8
Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 1-3/8 pollici	657600 1-3/8
Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 1-1/4 pollici	657600 1-1/4
Testa a innesto con attacco quadro Modello-Quadro di manovra maschio 1-1/2 pollici	657700 1-1/2
Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 1-1/2 pollici	657600 1-1/2
Cricchetto a innesto reversibilecon estrattore QuickRelease Modello-Quadro di manovra maschio 1-1/2 pollici	657590 1-1/2
Testa a innesto con attacco quadro Modello-Quadro di manovra maschio 1-3/8 pollici	657700 1-3/8
Testa a innesto con attacco quadro Modello-Quadro di manovra maschio 1-1/4 pollici	657700 1-1/4

Cricchetto a innesto reversibile con estrattore QuickRelease  
Modello-Quadro di manovra maschio 1-1/4 pollici

657590 1-1/4

Chiave dinamometrica QuickSelect con blocco regolazione,  
senza testa a innesto Coppia massima 100 Nm

657099 100