



Bit per maschi a filettare, esecuzione vaporizzata, M: M10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	130990 M10
GTIN	4062406281274
Classe articolo	12H

Descrizione

Esecuzione:

Con codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.

Utilizzo per tipo di foro: fino a 1,5xD in caso di foro di passaggio

Norma: ANSI B 1.20.1

Norma filettatura: DIN 13

Forma dell'imbocco: B

Direzione di taglio: destro

Tipo di utensile di filettatura: Maschio a mano

Passo della filettatura: 1,5 mm

Lunghezza complessiva L: 40 mm

Lunghezza taglienti L_c: 20 mm

Ø pos. libera D₁: 7,8 mm

Ø preforo: 8,5 mm

Descrizione tecnica

Norma filettatura	DIN 13
Passo della filettatura	1,5 mm
Ø Preforo	8,5 mm
Tipo di utensile di filettatura	Maschio a mano
Forma dell'imbocco	B

Norma	ANSI B 1.20.1
Direzione di taglio	destro
Per filettatura	M10
Ø Posizione libera D ₁	7,8 mm
Lunghezza complessiva L	40 mm
Lunghezza taglienti L _c	20 mm
Rivestimento	esecuzione vaporizzata
Tipo di filettatura	M
Materiale da taglio	HSS
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Angolo di filetto	60 grado
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Tipo di prodotto	Bit per maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatto		
Olio	idoneo		