



Valigetta a tenuta stagna "Explorer" con vaschetta interna e pannelli portautensili, Modello: 5221PTS



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	692928 5221PTS
GTIN	8024482184326
Classe articolo	64A

Descrizione

Esecuzione:

Valigetta molto robusta in plastica altamente resistente. Chiusura mediante lucchetto n. art. 085830 – 085875. Spessore parete elevato su tutta la superficie per garantire un'elevata stabilità. Resistente alla pressione e agli agenti chimici. Termostabile da -33°C a 90°C .

Dotazione interna: 1× vaschetta interna con divisori, 1× pannello portautensili con alloggiamenti su due lati ed elastici su un solo lato, 1× pannello di fondo con alloggiamenti ed elastici su un solo lato, 1× scomparto per documenti nel coperchio.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per la protezione, l'imballaggio e il trasporto di pezzi e strumenti delicati.

Nota:

Altre dimensioni di valigie, dotazioni e accessori disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Numero impugnature laterali	2
Numero ruote	2
Dimensione esterna larghezza	350 mm
Dimensione interna altezza	205 mm
Numero chiusure	2
Dimensione esterna lunghezza	550 mm
Peso	6,8 kg
Dimensione interna lunghezza	520 mm
Dimensione esterna altezza	220 mm
Dimensione interna larghezza	285 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Modalità di conservazione dell'utensile	Alloggiamenti
Caratteristica valigetta	idoneo al trasporto aereo
Caratteristica valigetta	resistente agli urti
Caratteristica valigetta	impilabile
Tipo di prodotto	Sistema di trasporto per utensili