

Garant

Punta in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 180°, TiAlN, Ø DC m7: 6mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	122793 6
GTIN	4045197586537
Classe articolo	11E

Descrizione

Esecuzione:

Imbocco speciale per realizzare **fori con fondo a 180°**. Forze radiali ridotte anche durante la foratura di superfici inclinate fino a 15°. Geometria delle scanalature per evacuazione ottimale dei trucioli. Con 4 biselli per la stabilizzazione della punta nel foro.

Vantaggi:

L'angolo di affilatura a 180° consente la foratura e la lamatura in un'unica fase di lavoro.

Raccomandazioni:

Indispensabile per l'impiego sicuro delle punte in metallo duro integrale a 180° sono:

- **per la foratura di superfici piane, praticare un foro pilota 1×D mediante una punta pilota n. art. 122736.**
- **per la foratura di superfici inclinate, fino a max. 15°, ridurre l'avanzamento f al 25% dei valori indicati. Dopo la foratura è possibile applicare il valore di avanzamento normale.**

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.

Forma **HB**: ordinare con **n. art. 122793 + 129100HB**.

Forma **HE**: ordinare con **n. art. 122793 + 129100HE**.

Punte in HMI a 180° per la lavorazione dell'alluminio disponibili su richiesta.

Non adatto per la realizzazione di svasature per viti a testa cilindrica a norma DIN 974-1.

Descrizione tecnica

Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	44 mm
Numero taglienti Z	2
Ø Nominale D_c	6 mm
Tolleranza codolo	h6

Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm ²	0,12 mm/gir,
Tolleranza Ø nominale	m7
Ø Codolo D _s	6 mm
Lunghezza complessiva L	82 mm
Norma	Norma interna
Profondità di foratura massima consigliata L ₂	35 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Esecuzione	5×D
Angolo di affilatura	180 grado
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Utilizzo foro	per foratura obliqua
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Passaggio interno per LR	sì, con 25 bar
Necessaria una punta pilota	sì, punta pilota
Semi-standard	sì
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	85 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	75 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	60 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	limitatamente adatta	45 m/min	M
GG(G)	idoneo	90 m/min	K
Uni	idoneo		

a umido max.	idoneo
a umido min.	idoneo
Aria Servizi	idoneo
Rettifica codoli Modello HE	129100 HE
Rettifica codoli Modello HB	129100 HB