

Garant**Maschio a macchina GARANT Master Tap INOX extralungo HSS-E-PM Forma C 6HX, TiAlN, M: M6****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	135739 M6
GTIN	4062406209926
Classe articolo	111

Descrizione**Esecuzione:**

Potente maschio a filettare specificamente progettato per l'**utilizzo sicuro su acciai inossidabili e resistenti agli acidi** nonché su **acciai Duplex**. La **spiralizzazione a 45°** delle scanalature per i trucioli favorisce la formazione del truciolo, in particolare negli acciai duttili austenitici al CrNi.

- **Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all'usura**
- **Rivestimento multistrato TiAlN di ultimissima generazione**
- **Geometria delle scanalature per trucioli parametrizzata per una formazione del truciolo e una resistenza alla torsione ottimali**

Con codolo extralungo. Codolo a norma DIN 371.

Vantaggi:

Particolarmente adatti per la filettatura in punti di difficile accesso.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	160 mm
Numero taglienti Z	3
Ø Preforo	5 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Ø Filettatura	6 mm
Ø Codolo D _s	6 mm
Quadro del codolo □	4,9 mm
Passo della filettatura	1 mm

Misura del filetto	M6
Classe di tolleranza	ISO 2X 6HX
Tipo di filettatura	M
Materiale da taglio	HSS E PM
Profondità filettatura	15 mm
Norma	Norma interna
Rivestimento	TiAlN
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	C
Angolo dell'elica	45 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 2,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio	destra
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori dinamici
Colore collarino	blu
Serie	Master Tap
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	20 m/min	N
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto	16 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	16 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idoneo	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	7 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	idoneo	6 m/min	M
Olio	idoneo		
a umido max.	idoneo		