

**Garant****ZCMX 060204, Tipo: HBZ025**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268423 HBZ025
GTIN	4062406285500
Classe articolo	21E

## Descrizione

### Esecuzione:

Substrato universale a grana media con rivestimento PVD. Prima scelta per le applicazioni di tornitura e foratura.

Adatto per  $\varnothing$  utensile  $D_c$ : 12 mm

Tipo: HBZ025

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Avanzamento tornitura: 0,1 - 0,3 mm

Avanzamento foratura: 0,03 - 0,12 mm

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 90 - 210 m/min

## Descrizione tecnica

Rivestimento	PVD
Profondità di taglio $a_p$	0,4 - 2 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	continuo

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 210 m/min
Codice ISO Inserto	ZCMX 060204
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HBZ025
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento foratura	0,03 - 0,12 mm
Avanzamento tornitura	0,1 - 0,3 mm
Adatto per $\varnothing$ utensile $D_c$	12 mm
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura