




Carrello a ripiani con montanti tubolari su 3 lati e 4 piani di carico, Modello: 8311-1



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	919881 8311-1
GTIN	4017976831114
Classe articolo	96F

Descrizione

Esecuzione:

Tubo in acciaio e acciaio profilato saldato, pareti frontali con montanti in tubo d'acciaio distanziati di 130 mm. Una parete longitudinale con montanti tubolari da applicare. Piattaforme in pannelli di legno con superficie effetto faggio. Ripiani regolabili con passo da 100 mm. Ripiano inferiore non regolabile. 2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio), ruote in TPE e mozzi con cuscinetto scanalato.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Blu brillante RAL 5007 **termoverniciato**.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

Regolazione dell'altezza con passo: 100 mm

Altezza: 1800 mm

Larghezza: 1169 mm

Profondità: 630 mm

Larghezza piano di carico: 1000 mm

Prof. piano di carico: 600 mm

Altezza piano di carico 1: 269 mm

Descrizione tecnica

Portata totale	600 kg
Prof. piano di carico	600 mm
Portata per ripiano	90 kg
Profondità	630 mm
Altezza piano di carico 3	1069 mm
Larghezza piano di carico	1000 mm
Ø Ruota	200 mm
Altezza	1800 mm
Larghezza	1169 mm
Peso	85 kg
Altezza piano di carico 1	269 mm
Altezza piano di carico 2	669 mm
Altezza piano di carico 4	1469 mm
Regolazione dell'altezza con passo	100 mm
Tipo di prodotto	Carrello a ripiani