

Garant
Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, Ø DC h8: 6,1 mm o pollici

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	114032 6,1
GTIN	4062406290979
Classe articolo	12B

Descrizione
Esecuzione:

Profilo rettificato: punta elicoidale con elevata precisione di concentricità, nonché affilatura precisa dei taglienti.

Vaporizzate a partire da Ø 2,4 mm.

Con punta di forma C a partire dalla Dim. 4 mm.

Nota:

Dim. 16 – 20 punte con Ø codolo 16 mm.

Passaggio interno per LR: no

Norma: DIN 338

Tolleranza Ø nominale: h8

Angolo di affilatura: 1181 grado

Numero taglienti Z: 2

Profondità di foratura massima consigliata L_2 : 53,85 mm

Lunghezza scanalatura per trucioli L_c : 63 mm

Lunghezza complessiva L: 101 mm

Ø codolo D_s : 6,1 mm

Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm²: 0,07 mm/gir,

Descrizione tecnica

Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm ²	0,07 mm/gir,
Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	63 mm
Lunghezza complessiva L	101 mm
Ø nominale D_c	6,1 mm
Angolo di affilatura	1181 grado

Numero taglienti Z	2
Tolleranza Ø nominale	h8
Ø codolo D _s	6,1 mm
Norma	DIN 338
Profondità di foratura massima consigliata L ₂	53,85 mm
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	N
Codolo	Codolo cilindrico
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale