

Garant**Maschio a macchina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 10-32****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 138007 10-32 |
| GTIN | 4062406210199 |
| Classe articolo | 111 |

Descrizione**Esecuzione:****GARANT Master Tap INOX:**

maschio a filettare specificamente progettato per l'**utilizzo sicuro su acciai inossidabili e resistenti agli acidi** nonché su **acciai Duplex**.

L'elica a 45° delle scanalature per i trucioli favorisce la formazione del truciolo, in particolare negli acciai duttili austenitici al CrNi.

- **Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all'usura**
- **Rivestimento multistrato in TiAlN di ultimissima generazione**
- **Geometria parametrizzata delle scanalature per l'evacuazione dei trucioli al fine di garantire una formazione del truciolo e una resistenza alla torsione ottimali**

Uso:

Per filettatura americana a passo fine UNF ASME – B1.1.

Tipo di filettatura: UNF

Materiale da taglio: HSS E PM

Norma: DIN 371

Filetti per pollice: 32

Ø Filettatura: 4,83 mm

Lunghezza complessiva L: 70 mm

Ø Codolo D_s: 6 mm

Quadro del codolo □: 4,9 mm

Ø Preforo: 4,1 mm

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|---------|
| Ø Codolo D _s | 6 mm |
| Norma | DIN 371 |

| | |
|--|---|
| Misura del filetto | 10-32 UNF |
| Profondità filettatura | 12 mm |
| Tipo di filettatura | UNF |
| Quadro del codolo <input type="checkbox"/> | 4,9 mm |
| Materiale da taglio | HSS E PM |
| Filetti per pollice | 32 |
| Lunghezza complessiva L | 70 mm |
| Ø Preforo | 4,1 mm |
| Passo della filettatura | 0,794 mm |
| Numero taglienti Z | 3 |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3 |
| Ø Filettatura | 4,83 mm |
| Serie | Master Tap |
| Rivestimento | TiAlN |
| Angolo di filetto | 60 grado |
| Classe di tolleranza | 2BX |
| Forma dell'imbocco | C |
| Angolo dell'elica | 45 grado |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 |
| Passaggio interno per LR | no |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 2,5×D in caso di foro cieco |
| Direzione di taglio | destro |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici |
| Colore collarino | blu |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|--|----------|----------------|------------|
|--|----------|----------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------|---|
| Alluminio (a truciolo corto) | limitatamente adatto | 28 m/min | N |
| Acciaio < 750 N/mm ² | limitatamente adatta | 23 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | limitatamente adatta | 23 m/min | P |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | idoneo | 12 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | idoneo | 11 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | idoneo | 9 m/min | M |
| Olio | idoneo | | |
| a umido max. | idoneo | | |