

Garant**Frese per sgrossatura HPC in HSS-PM GARANT Master Titan, TiAlN, Ø k10 DC / R1: 32/2,0mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	192940 32/2,0
GTIN	4062406300371
Classe articolo	11Z

Descrizione**Esecuzione:**

Innovativo profilo rompitruciolo e geometria delle cavità per trucioli ottimizzata per garantire un elevato volume di truciolatura e la massima sicurezza dei processi. Maggiore durata grazie all'allineamento preciso del passaggio interno del lubrorefrigerante sui taglienti.

Vantaggi:

Materiale da taglio di nuova generazione: la soluzione ideale in caso di condizioni di lavorazione instabili.

Descrizione tecnica

Tolleranza Ø nominale	k10
Sporgenza totale L ₁ incl. posizione libera	70 mm
Lunghezza complessiva L	133 mm
Angolo dell'elica	40 grado
Numero denti Z	6
Avanzamento f _z per contornatura in inox > 900 N/mm ²	0,06 mm
Avanzamento f _z per contornatura in titanio > 850 N/mm ²	0,07 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Ø Posizione libera D ₁	31 mm
Ø Codolo D _s	32 mm

Ø Tagliente D_c	32 mm
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Lunghezza taglienti L_c	53 mm
Raggio del tagliente R_1	2 mm
Serie	Master Titan
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HSS PM
Norma	DIN 844
Profilo fresa	HR
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,5xD per contornatura
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	rosa fucsia
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	28 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	28 m/min	S
a umido max.	idoneo		