



## Valigetta a tenuta stagna "Explorer", Modello: 4209



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	692930 4209
GTIN	8024482185057
Classe articolo	64A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Valigetta molto robusta in plastica altamente resistente, contenente espanso preforato. Chiusura mediante lucchetto n. art. 085830 – 085875. Spessore parete elevato su tutta la superficie per garantire un'elevata stabilità. Resistente alla pressione e agli agenti chimici. Termostabile da –33 °C a 90 °C. Versioni Heavenly Delight con un vantaggio in termini di peso di circa il 30% e una maggiore resistenza rispetto ai modelli precedenti.

#### Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Uso:

Per la protezione, l'imballo e il trasporto di pezzi e strumenti delicati.

#### Nota:

Altre dimensioni di valigie, dotazioni e accessori disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

Dimensione interna altezza	95 mm
Dimensione interna larghezza	300 mm

Peso	2,6 kg
Dimensione interna lunghezza	420 mm
Carico massimo	15 kg
Volume	12 l
Numero chiusure	2
Dimensione esterna larghezza	366 mm
Dimensione esterna lunghezza	457 mm
Dimensione esterna altezza	118 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Caratteristica valigetta	idoneo al trasporto aereo
Caratteristica valigetta	resistente agli urti
Caratteristica valigetta	idoneo al trasporto aereo
Tipo di prodotto	Sistema di trasporto per utensili