

Garant**Ganascia riportata sfalsata standard, Modello: 80****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	363041 80
GTIN	4062406221522
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

Con dentatura Gripp con stadio di 3 mm e superficie di serraggio liscia.

Uso:

Per evitare fessure di serraggio. Vedere panoramica delle aperture.

Descrizione tecnica

Lunghezza ganasce l	50 mm
Per codice a colori	Xtric 80
Altezza h ₂	10 mm
Larghezza ganasce b	80 mm
Altezza ganasce h	28 mm
Lunghezza l ₃	22,5 mm
l ₂	11,5 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

