

Garant

Ganascia riportata sfalsata sistema LANG, Modello: 80



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	363043 80
GTIN	4062406221546
Classe articolo	310

Descrizione

Esecuzione:

Una goffatura preliminare del profilo dei denti è necessaria. Con stadio di presa di 3 mm e superficie di serraggio liscia.

Uso:

Per evitare fessure di serraggio. Vedere panoramica delle aperture.

Descrizione tecnica

Lunghezza ganasce l	50 mm
Altezza h ₂	10 mm
Altezza ganasce h	28 mm
Larghezza ganasce b	80 mm
Per codice a colori	Xtric 80
Lunghezza l ₃	22,5 mm
l ₂	11,5 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

