

Garant**Riduzione porta barre alesatrici stabilizzata 3xD mini, Modello: 10R****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319454 10R
GTIN	4062406308834
Classe articolo	31V

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo base in acciaio per utensili di alta qualità, superfici normali e superfici funzionali temprate.

Vantaggi:

Riduzione di oscillazioni e vibrazioni durante l'utilizzo con tutti i tipi di barre alesatrici.

Per:

Tutte le barre alesatrici più comuni.

Nota:

Per determinare la variante corretta di stabilizzatore per barre alesatrici, è indispensabile eseguire un controllo delle collisioni con i dati Hoffmann e-Tool dall'eShop oppure tramite ToolScout! Per i tipi di barre alesatrici usati si consiglia una sporgenza massima di 3xD.

Sporgenza massima dello stabilizzatore, incl. barra alesatrice 6xD.

Stabilizzatore per barre alesatrici con 7xD oppure Ø codolo $D_2 = 25$ mm disponibile su richiesta.

Descrizione tecnica

Raggio R	1,2 mm
Spostamento Z rispetto all'asse	8 mm
Sporgenza totale L_1	30 mm
Ø Codolo D_2	32 mm
Lunghezza codolo L_s	53 mm

Ø Attacco D ₁	10 mm
Lunghezza complessiva L ₂	89 mm
C	1 mm
Ø D ₃	40 mm
Direzione di taglio	destra
Profondità interna fino a	3×D
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Stabilizzatore per barre alesatrici